


直付連結使用例




- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。
指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	6	PBT	DFS-5201
4	化粧ねじ	4	頭部白色コリア	(セットスクリュウ)
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	安定器	1		FMB-456209
6	安定器	1		FMB-2-456209
7	ランプ	3		FHF32ワット



連結ガイド付



適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-43307-PA9 電子式	
100 242	PA9	3.5	品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×3	
承認		担当	図番	AA2006-00700-02	
丸山		大石			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社	