



点灯使用可能範囲

7					特記事項 ・専用トランス別売(別置形) ・専用電子トランスは埋込穴より挿入できません。 ・調光する場合、専用調光器をご使用ください。 ・近接照射距離限度0.25m	型番		
6	調節ネジ	シンチュウ M2.6	2	ゴールドメッキ		ES-8847K		
5	取付用皿木ネジ	呼び 3 × 16	2	ゴールドメッキ	適合ランプ 球別	承認	検印	作成
4	取付板	鋼板	1	ゴールドメッキ		佐瀬	藤本	水田
3	パイプ	鋼管 φ9.5	1	ゴールドメッキ	W・数	尺 度		
2	アーム	鋼板	1	ゴールドメッキ				
1	灯体	亜鉛ダイキャスト	1	ゴールドメッキ	器具質量	1 / 2		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				

