




7					特記事項 ・専用トランス別売（別置形） ・専用電子トランスは埋込穴より挿入できません。 ・調光する場合、専用調光器をご使用ください。 ・近接照射距離限度0.25m			型番 ES-8848K		
6	調節ネジ	シンチュウ M2.6	2	ゴールドメッキ						
5	取付用皿木ネジ	呼び 3 × 1.6	2	ゴールドメッキ						
4	取付板	鋼板	1	ゴールドメッキ						
3	パイプ	鋼管 φ9.5	1	ゴールドメッキ				適合ランプ 球別 12Vφ35ダイクロハロゲン球 JR12V20W・35W/K3EZ 口金：EZ10	承認	検印
2	アーム	鋼板	1	ゴールドメッキ	佐瀬	藤本	水田			
1	灯体	亜鉛ダイキャスト	1	ゴールドメッキ	W・数	最大 35W X 1	尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.3 Kg	1 / 2			