

ELS




EIS003769

適合セード	SAW713	SAW713Z
	SAW415	SAW415Z

仕上色	グレイ(全艶) (マンセルN7)
-----	------------------

適合ランプ	セラミックメタルハライドランプ	150~400W
	メタルハライドランプ	200~1000W
	水銀ランプ	200~1000W
	セルフバラスト水銀ランプ	250~750W
	高圧ナトリウムランプ	110~940W

口出線	シリコンゴム絶縁ガラス偏組電線: 1.25mm ² ×2本
	器具外寸法: 150mm



△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。
天井面や傾斜天井には取付けできません。
- 器具に組合わせるランプと安定器および、安定器の定格電圧と周波数を必ず確認して正しく接続してください。
- 器具は下記の仕様環境・条件では使用しないでください。
 - ・雨や水のかかる場所
 - ・強い風の吹き抜ける場所
 - ・振動や衝撃の激しい場所
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・湿度85%を超える場所
 - ・周囲温度が35℃を超える場所
 - ・塩害地域
- 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

△ご使用上の注意

- 丸形露出ボックスと合わせてご使用ください。
- セラルクス、FECセラルクスエースは、ノBUDタイプを使用してください。
- セラルクスは弊社のランプと安定器を使用してください。
- FECマルチハイエースHIは、ノBUPタイプを使用してください。
- 高圧ナトリウムランプは振動・衝撃が加わる場所ではご使用しないでください。
- ご使用になるセードの注意事項もご覧ください。
- ご使用になるセードと配光とランプの種類に合わせ、ソケット台の目盛位置を調整してください。
- ガラスプロテクタは使用できません。

セード 目盛	SAW713(Z)			SAW415(Z)			寸法		
	広照配光	中照配光	狭照配光	広照配光	中照配光	狭照配光	La	L1	L2
A	-	-	-	-	-	270~500W	243	316	475
B	-	-	-	-	270~500W	-	235.5	309	471
C	-	-	-	270~500W	-	-	230.5	305	469
D	-	-	660~750W	-	-	-	226	301	466
E	-	660~750W	-	-	-	110~250W	217.5	294	462
F	660~750W	-	940~1000W	-	110~250W	-	211	288	459
G	-	940~1000W	-	110~250W	-	-	205.5	283	456
H	940~1000W	-	-	-	-	-	197	276	452

130425
121101

7	自在具	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
6	パイプ	鋼管 Ø19	1	アクリル樹脂焼付塗装
5	固定金具	鋼板	1	アクリル樹脂焼付塗装
4	ソケット	磁器他	1	E39 (耐振形)
3	ソケット台	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
1	ホルダ	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品
名

高天井用ランプホルダ(自在ブラケット)

Y39-246B

質量

1.3Kg

単位

mm

尺度

1/3

図
番

LLPD04261-1

岩崎電気株式会社

CAD 様No.2208